

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391
Bestelnummer 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	450 kg
Statisch Draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,668 kg

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391
Bestelnummer 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

