

## NOVATECH

FTP 150X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490

Numărul de comandă 00801150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Turnare                     |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 60 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 20 mm                       |
| Lungime butuc                           | 60 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 60 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Novatech                  |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 960 kg                    |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg                    |
| Capacitate de încărcare statică   | 1600 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                     |
| Greutate totală                   | 3,342 kg                  |

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490

Numărul de comandă 00801150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

