

NOVATECH

FTP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551

Bestillingsnummer 00801166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1100 kg
Belastning ved 6 km/t	900 kg
Belastning Statisk	1800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,565 kg

NOVATECH

FTP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551
Bestillingsnummer 00801166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

