

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Номер на поръчката 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Отливане |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 300 mm |
| Ширина на Резба | 100 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 40 mm |
| Дължина на центъра | 120 mm |
| Ширина на тялото | 100 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Novatech |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 3120 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 2600 kg |
| Статичен Товароносимост | 5200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 18,81 kg |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

