

## NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Pasūtījuma numurs 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	40 mm
Rumbas garums	120 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	3120 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2600 kg
Statiskā kravnesība	5200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	18,81 kg

# NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Pasūtījuma numurs 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

