

NOVATECH

FTP 300X50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Bestillingsnummer 00801186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fælgmateriale | Støbning |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 300 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 30 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ● ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktnavn | Novatech |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1680 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 1400 kg |
| Belastning Statisk | 2800 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 11,086 kg |

NOVATECH

FTP 300X50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Bestillingsnummer 00801186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

