

NOVATECH

FTP 300X50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Numéro de commande 00801186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	11,086 kg

NOVATECH

FTP 300X50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Numéro de commande 00801186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

