

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Objednávací číslo 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6304

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1680 kg
Nosnost 6 km/h	1400 kg
Statický Nosnost	2800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,702 kg

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008
Objednací číslo 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

