

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Bestillingsnummer 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6304

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1680 kg
Belastning ved 6 km/t	1400 kg
Belastning Statisk	2800 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,702 kg

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Bestillingsnummer 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

