

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestillingsnummer 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6304

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2040 kg
Belastning ved 6 km/t	1700 kg
Belastning Statisk	3400 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,112 kg

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestillingsnummer 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

