

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Rendelési szám 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
| Csapágó típusa | 6304 |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Duratech |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 2040 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 1700 kg |
| Statikus teherbírás | 3400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 1,112 kg |

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Rendelési szám 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

