

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015
订单号 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺，超重 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 20 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
| 轴承类型 | 6304 |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Duratech |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2040 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 1700 kg |
| 静态载重 | 3400 kg |
| 温度范围 (最低) | -40 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总重量 | 1.112 kg |

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

订单号 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

