

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Номер на поръчката 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид, супер тежък |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 30 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
| Тип лагер | 6306 |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Duratech |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 2520 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 2100 kg |
| Статичен Товароносимост | 4200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 1,446 kg |

DURATECH

МОР 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Номер на поръчката 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

