

# DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Objednávací číslo 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6306

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2520 kg
Nosnost 6 km/h	2100 kg
Statický Nosnost	4200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,446 kg

# DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022  
Objednáací číslo 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

