

DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046

Objednávací číslo 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6306

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2700 kg
Nosnost 6 km/h	2250 kg
Statický Nosnost	4500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,616 kg

DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046
Objednáací číslo 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

