

# DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046  
订单号 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺，超重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	30 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6306

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2700 kg
6 公里/小时的载重	2250 kg
静态载重	4500 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	1.616 kg

# DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046  
订单号 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

