

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Bestelnummer 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	35 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6307

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	3360 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2800 kg
Statisch Draagvermogen	5600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	2,578 kg

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053
Bestelnummer 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

