

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Número de encomenda 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	35 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6307

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	3360 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	2800 kg
Capacidade de carga estática	5600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	2,578 kg

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Número de encomenda 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

