

DURATECH

МОР 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053
Номер заказа 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид, сверхтяжелый |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 35 mm |
| Длина хаба | 60 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |
| Тип подшипника | 6307 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения | ● ● ○ ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Duratech |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 3360 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 2800 kg |
| Грузоподъемность статическая | 5600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 2,578 kg |

DURATECH

МОР 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер заказа 00801262

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

