

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Objednávací číslo 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Odlitek |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 80 mm |
| Průměr otvoru Šroub | 30 mm |
| Délka poklice | 90 mm |
| Šířka těla | 80 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Novatech |
| Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 2160 kg |
| Nosnost 6 km/h | 1800 kg |
| Statický Nosnost | 3600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 9,262 kg |

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Objednáací číslo 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

