

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Número de pedido 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Fundición |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 80 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 30 mm |
| Longitud del cubo | 90 mm |
| Anchura del cuerpo | 80 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | Novatech |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 2160 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 1800 kg |
| Capacidad de carga estática | 3600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 9,262 kg |

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Número de pedido 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

