

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Numéro de commande 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Capacité de charge statique	3600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	9,262 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Numéro de commande 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

