

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Bestelnummer 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	30 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2160 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1800 kg
Statisch draagvermogen	3600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	9,262 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Bestelnummer 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

