

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Bestillingsnummer 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	540 kg
Belastning ved 6 km/t	430 kg
Belastning Statisk	1080 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,62 kg

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Bestillingsnummer 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

