

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309
Número de pedido 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	540 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	430 kg
Capacidad de carga estática	1080 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,62 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Número de pedido 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

