

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Pasūtījuma numurs 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	540 kg
Kravnesība pie 6 km/h	430 kg
Statiskā kravnesība	1080 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,62 kg

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Pasūtījuma numurs 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

