

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Bestillingsnummer 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 25 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
| Lejetype | 6205 |

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ● ● |
| Bevægelsesstøj | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktnavn | Duratech |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1320 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 1100 kg |
| Belastning Statisk | 2200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 1,858 kg |

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Bestillingsnummer 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

