

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Номер замовлення 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6205

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1320 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1100 kg
Статичний Вантажопідйомність	2200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	1,858 kg

DURATECH

TOP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Номер замовлення 00801309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

