

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491
Bestelnummer 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	40 mm
Naaflengte	120 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	3840 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	3200 kg
Statisch Draagvermogen	6400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	28,235 kg

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491
Bestelnummer 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

