



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 250 mm |
| Futófelület szélessége | 60 mm |
| Tengely furat átmérője | 30 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| Test szélessége | 60 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Novatech |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 1680 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 1400 kg |
| Statikus teherbírás | 2800 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 7,064 kg |

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Rendelési szám 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

