

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408
Pasūtījuma numurs 00801341



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	1680 kg
Krāvnese pie 6 km/h	1400 kg
Statiskā krāvnese	2800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	7,064 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Pasūtījuma numurs 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

