

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Bestelnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Diameter Asgat	30 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1400 kg
Statisch draagvermogen	2800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	7,064 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408
Bestelnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

