



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	60 mm
Диаметр отверстия Ось	30 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	60 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1680 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1400 kg
Грузоподъемность статическая	2800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	7,064 kg

# NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Номер заказа 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

