

NOVATECH

FTP 200X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Bestillingsnummer 00801342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1440 kg
Belastning ved 6 km/t	1200 kg
Belastning Statisk	2400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	5,372 kg

NOVATECH

FTP 200X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Bestillingsnummer 00801342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

