

NOVATECH

FTP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Numéro de commande 00801411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1000 kg
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	4,047 kg

NOVATECH

FTP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Numéro de commande 00801411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

