



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Colatura |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Giallo miele (RAL1005) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Asse diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 1200 kg |
| Portata a 6 km/h | 1000 kg |
| Portata statica | 2000 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 4,047 kg |

NOVATECH

FTP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Numero d'ordine 00801411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

