

## ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Номер на поръчката 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	2,37 kg

# ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Номер на поръчката 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

