

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Bestillingsnummer 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	2,37 kg

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Bestillingsnummer 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

