

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер на поръчката 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	960 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	9,8 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	85 mm
Диаметър на отворите Ос	30 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	85 mm
Твърдост на Резба (A)	67 Бръснач A

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер на поръчката 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

