

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestillingsnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	85 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	85 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	67 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	960 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	9,8 kg

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestillingsnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

