

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-------------------|
| 제품명 | Puretech |
| 표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 960 kg |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 800 kg |
| 적재 용량 정적 | 1600 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 9.8 kg |

휠

| | |
|------------|-------------------|
| 차체 재질 | 캐스팅 |
| 트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 제트 블랙(유사 RAL9005) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 300 mm |
| 트레드 폭 | 85 mm |
| 차축 홀 직경 | 30 mm |
| 허브 길이 | 90 mm |
| 차체 너비 | 85 mm |
| 트레드의 경도(A) | 67 육상 A |

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

