

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Turnare |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 300 mm |
| Benză de rulare | 85 mm |
| Diametrul găurii Axă | 30 mm |
| Lungime butuc | 90 mm |
| Lățimea corpului | 85 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ● |
| Atriție | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs | Puretech |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 960 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 9,8 kg |

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numărul de comandă 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

