

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Pasūtījuma numurs 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	35 mm
Rumbas garums	120 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	2640 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2200 kg
Statiskā kravnesība	4400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	15,059 kg

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Pasūtījuma numurs 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

