

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361
订单号 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|---------|--------------|
| 轮体材料 | 铸件 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 250 mm |
| 胎面宽度 | 100 mm |
| 轴孔直径 | 35 mm |
| 中心长度 | 120 mm |
| 轮体宽度 | 100 mm |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Novatech |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2640 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 2200 kg |
| 静态载重 | 4400 kg |
| 温度范围（最低） | -10 ° C |
| 温度范围（最大） | 60 ° C |
| 总重量 | 15.059 kg |

