

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Objednáací číslo 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	500 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	50 mm
Délka poklice	120 mm
Šířka těla	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	4800 kg
Nosnost 6 km/h	4000 kg
Statický Nosnost	8000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279
Objednací číslo 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

