

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Bestillingsnummer 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	500 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	50 mm
Navlængde	120 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	4800 kg
Belastning ved 6 km/t	4000 kg
Belastning Statisk	8000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Bestillingsnummer 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

