

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279
Número de pedido 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Chapa de acero, pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	500 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	50 mm
Longitud del cubo	120 mm
Anchura del cuerpo	100 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	4800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	4000 kg
Capacidad de carga estática	8000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Número de pedido 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

