

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numéro de commande 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	500 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	50 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps de roue	100 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	4800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	4000 kg
Capacité de charge statique	8000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numéro de commande 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

