



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	500 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	50 mm
Kerékagy hossza	120 mm
Test szélessége	100 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	4800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	4000 kg
Statikus teherbírás	8000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Rendelési szám 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

