

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numero d'ordine 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	500 mm
Larghezza battistrada	100 mm
Asse diametro del foro	50 mm
Lunghezza mozzo	120 mm
Larghezza corpo	100 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	4800 kg
Portata a 6 km/h	4000 kg
Portata statica	8000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numero d'ordine 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

